



Kompaktwaagen

EK-i

EW-i



AND ...Clearly a Better Value
A&D Company, Limited

Wählen Sie das Beste aus einer breiten Palette für Hohe Auflösung bis zu 1/60.000! (EK-610i, EK-6100i)

Noch mehr Auswahl an Kapazität und Auflösung, kombiniert in einem robusten Gehäuse mit flachem Profil. Seit Jahren gelten die Waagen der Baureihe EK/EW als Bestseller. Jetzt wurden die neuen EK-i Kompaktwaagen entwickelt, um die besten Eigenschaften der Baureihe EK zu erweitern und die Baureihe EW-i als attraktive Dreibereichswaage (Zweitbereich) zu ergänzen. Alle Waagen sind mit einer RS-232 Schnittstelle und beleuchtetem Display ausgestattet. Die Baureihe EW-i ist eine



- Breite Auswahl von 16 unterschiedlichen Modellen 30g ~ 12kg
- Großes LCD (16mm hoch) mit Beleuchtung – leicht ablesbar auch in dunkler Umgebung
- Kontrollnull, Moduswahl und Datenausgabe mit Standard RS-232C
- Dreifacher Wiegebereich für Baureihe EW-i (Zweifachbereich bei EW-150i-EC)
- 9 Wiegeeinheiten plus Zähl- und Prozentmodus
- Zählfunktion mit automatischer Zählgenauigkeitsverbesserung
- Standard-Komparatorfunktion – HI/OK/LO-Anzeiger
- Voll digitale Kalibrierung mit optionaler benutzerdefinierbarer Masseneinstellung
- GLP-Konform durch I.D.- und Seriennummernausgabe
- Automatische Abschaltfunktion
- Tragbar – kompakte Abmessungen, niedriges Gewicht, robustes Gehäuse
- Abgedichtete Tastatur schützt gegen Staub und verschüttete Flüssigkeiten
- Niedriges Profil und geringe Standfläche für knappe Platzanforderungen
- Überlastschutz
- Wägeplatte aus Edelstahl
- Leicht installierbarer Ni-HM-Akku (optional)
- Optionales Unterflur-Wiegen für EK-4100i/6100i/6000i/12Ki, EW-12Ki
- Nivellierfüße und Libelle für genaues Ausrichten
- Sicherheitsring als Diebstahlsicherung



EW-i

Ihre Wiegeapplikationen.

EW-300i

Entworfen, um diese Tradition mit verbesserter Genauigkeit im Bereich bei EW-150i-EC).
 Konform mit Klasse II.

Abbildung



EK-i

WIEGEBEREICH

(nur Baureihe EW-i)
 Dreifachbereich-Anzeige

ACAI

Automatische
 Zählgenauigkeitsverbesserung

HI/OK/LO


Komparator-Anzeiger

SAMPLE

Stückgewichtermittlung oder
 Referenzgewicht im Prozentmodus

PRINT

Übertragen Sie Daten zum
 Drucker oder Computer



Wiegeeinheiten

oz	Unze (av)	g	Gramm
ozt	Feinunze	ct	Karat
tl	Tael	mom	Momme
lb	Pfund (av)	pcs	Stück
GN	Grain-Einheit	%	Prozent
dwt	Pennyweight		

GLP

Kalibrierprotokoll mit I.D.- und
 Seriennummernausgabe

	A & D
MODEL	EK-300i
S/N	1234567
ID	ABCDEF
DATE	02/05/17
03:15:40 PM	
CAL. TEST(EXT.)	
ACTUAL	
	0.00 g
	+300.01 g
TARGET	
	+300.00 g
SIGNATURE	

Optionen u. Zubehör

MCP8810-118
 Thermodrucker



MCP8810-118-S
 Statistischer Thermodrucker

Optionaler Ni-MH-Akku
 *EKW-09i
 Für komplette Mobilität und
 Verwendung in Gebieten mit
 unzuverlässiger Stromversorgung



Transportkoffer
 CC-EKEWi



Technische Daten der Baureihe EK-i/EW-i

	EK-120i	EK-200i	EK-300i	EK-410i	EK-610i	EK-600i	EK-1200i	EK-2000i	EK-3000i	EK-4100i	EK-6100i	
Gramm (g)	120 x 0,01	200 x 0,01	300 x 0,01	400 x 0,01	600 x 0,01	600 x 0,1	1200 x 0,1	2000 x 0,1	3000 x 0,1	4000 x 0,1	6000 x 0,1	
Dezimal-Unze (av/oz)	4,2330 x 0,0005	7,0550 x 0,0005	10,5820 x 0,0005	14,110 x 0,001	21,164 x 0,001	21,165 x 0,005	42,330 x 0,005	70,550 x 0,005	105,820 x 0,005	141,10 x 0,01	211,64 x 0,01	
Dezimal-Pfund (av/lb)	—	—	—	0,8818 x 0,0001	1,3228 x 0,0001	1,3230 x 0,0005	2,6455 x 0,0005	4,4090 x 0,0005	6,6140 x 0,0005	8,818 x 0,001	13,228 x 0,001	
Feinunze (ozt)	3,8580 x 0,0005	6,4300 x 0,0005	9,6450 x 0,0005	12,860 x 0,001	19,290 x 0,001	19,290 x 0,005	38,580 x 0,005	64,300 x 0,005	96,450 x 0,005	128,60 x 0,01	192,90 x 0,01	
Pennyweight (dwt)	77,16 x 0,01	128,60 x 0,01	192,90 x 0,01	257,21 x 0,01	385,81 x 0,01	385,8 x 0,1	771,6 x 0,1	1286,0 x 0,1	1929,0 x 0,1	2572,1 x 0,1	3858,1 x 0,1	
Karat (ct)	600,00 x 0,05	1000,00 x 0,05	1500,00 x 0,05	2000,0 x 0,1	3000,0 x 0,1	3000,0 x 0,5	6000,0 x 0,5	10000,0 x 0,5	15000,0 x 0,5	20000 x 1	30000 x 1	
Momme (mom)	32,000 x 0,005	53,335 x 0,005	80,000 x 0,005	106,665 x 0,005	160,000 x 0,005	160,00 x 0,05	320,00 x 0,05	533,35 x 0,05	800,00 x 0,05	1066,65 x 0,05	1600,00 x 0,05	
Grain-Einheit (GN)	1851,8 x 0,2	3086,4 x 0,2	4629,8 x 0,2	6173,0 x 0,2	9259,4 x 0,2	9260 x 2	18518 x 2	30864 x 2	46298 x 2	61730 x 2	92594 x 2	
Tael (H.K General)(tl)	3,1745 x 0,0005	5,2910 x 0,0005	7,9365 x 0,0005	10,5820 x 0,0005	15,8735 x 0,0005	15,875 x 0,005	31,745 x 0,005	52,910 x 0,005	79,365 x 0,005	105,820 x 0,005	158,735 x 0,005	
Zählmodus	Max. Zählung	12.000Stk.	20.000Stk.	30.000Stk.	40.000Stk.	60.000Stk.	6.000Stk.	12.000Stk.	20.000Stk.	30.000Stk.	40.000Stk.	60.000Stk.
	Min. Einheitsgewicht	0,01g					0,1g					
	Anzahl der Muster	5, 10, 25, 50 oder 100 Stück										
Prozentmodus	Min. Teilung	0,1%					0,1%					
	Min. 100% Gewicht	1g					10g					
Linearität	±0,01g		±0,02g			±0,1g			±0,2g			
Wiederholbarkeit/Std. Abw.	0,01g					0,1g						
Empfindlichkeitsverschiebung	±20ppm/°C(10°C~30°C/50°F~86°F)											
Display-Typ	7-Segment-LCD mit Beleuchtung (Zeichenhöhe 16mm)											
Display-Auffrischung	10 Mal/Sekunde											
Waagschalengröße (B) x (T)	Ø110mm / 4,3Zoll					133 x 170mm / 5,2 x 6,7Zoll						
Physikalische Abmessungen (mm)	190(B) x 218(T) x 55(H)					190(B) x 218(T) x 53(H)						
Physikalische Abmessungen (Zoll)	7,5(B) x 8,6(T) x 2,2(H)					7,5(B) x 8,6(T) x 2,1(H)						
Zulässige Umgebungstemperatur	-10°C~40°C/14°F~104°F, weniger als 85% Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)											
Gewicht (ca.)	1,1kg					1,5kg						
Kalibrierungsmasse (Vorgabeinstellung)	120g	200g	300g	400g	600g	600g	1200g	2000g	3000g	4000g	6000g	
Energieversorgung	Netzteil oder Ni-MH-Akku (Option)											
Standardzubehör	Bedienungsanleitung, Netzteil											

		EK-6000i	EK-12Ki	EW-150i-EC		EW-1500i-EC			EW-12Ki-EC				
Gramm (g)		6000 x 1	12000 x 1	60 x 0,02	150 x 0,05	300 x 0,1	600 x 0,2	1500 x 0,5	3000 x 1	6000 x 2	12000 x 5		
Dezimal-Unze (av/oz)		211,65 x 0,05	423,30 x 0,05	2,116 x 0,001	5,292 x 0,002	10,580 x 0,005	21,16 x 0,01	52,92 x 0,02	105,80 x 0,05	211,6 x 0,1	423,2 x 0,2		
Dezimal-Pfund (av/lb)		13,230 x 0,005	26,455 x 0,005	—	—	0,6615 x 0,0005	1,323 x 0,001	3,306 x 0,002	6,615 x 0,005	13,23 x 0,01	26,46 x 0,02		
Feinunze (ozt)		192,90 x 0,05	385,80 x 0,05	1,929 x 0,001	4,822 x 0,002	9,645 x 0,005	19,29 x 0,01	48,22 x 0,02	96,45 x 0,05	192,9 x 0,1	385,8 x 0,2		
Pennyweight (dwt)		3858 x 1	7716 x 1	38,58 x 0,02	96,45 x 0,05	192,9 x 0,1	385,8 x 0,2	964,5 x 0,5	1929 x 1	3858 x 2	7715 x 5		
Karat (ct)		—	—	300,0 x 0,1	750,0 x 0,2	1500,0 x 0,5	3000 x 1	7500 x 2	—	—	—		
Momme (mom)		1600,0 x 0,5	3200,0 x 0,5	16,00 x 0,01	40,00 x 0,02	80,00 x 0,05	160,0 x 0,1	400 x 0,2	800 x 0,5	1600 x 1	3200 x 2		
Grain-Einheit (GN)		—	—	926,0 x 0,5	2315 x 1	4630 x 2	9260 x 5	23150 x 10	—	—	—		
Tael (H.K General)(tl)		158,75 x 0,05	317,45 x 0,05	1,587 x 0,001	3,968 x 0,002	7,935 x 0,005	15,87 x 0,01	39,68 x 0,02	79,35 x 0,05	158,7 x 0,1	317,4 x 0,2		
Zählmodus	Max. Zählung	6.000Stk.	12.000Stk.	15.000Stk.		15.000Stk.			12.000Stk.				
	Min. Einheitsgewicht	1g		0,01g		0,1g			1g				
	Anzahl der Muster	5, 10, 25, 50 oder 100 Stück											
Prozentmodus	Min. Teilung	0,1%											
	Min. 100% Gewicht	100g		1g		10g			100g				
Linearität		± 1g		±0,02g		±0,05g		±0,1g	±0,2g	±0,5g	±1g	±2g	±5g
Wiederholbarkeit/Std. Abw.		1g		0,02g		0,05g		0,1g	0,2g	0,5g	1g	2g	5g
Empfindlichkeitsverschiebung		±20ppm/°C(10°C~30°C/50°F~86°F)											
Display-Typ		7-Segment-LCD mit Beleuchtung (Zeichenhöhe 16mm)											
Display-Auffrischung		10 Mal/Sekunde											
Waagschalengröße (B) x (T)		133 x 170mm / 5,2 x 6,7Zoll		Ø110mm / 4,3Zoll		133 x 170mm / 5,2 x 6,7Zoll							
Physikalische Abmessungen (mm)		190(B) x 218(T) x 53(H)		190(B) x 218(T) x 55(H)		190(B) x 218(T) x 53(H)							
Physikalische Abmessungen (Zoll)		7,5(B) x 8,6(T) x 2,1(H)		7,5(B) x 8,6(T) x 2,2(H)		7,5(B) x 8,6(T) x 2,1(H)							
Zulässige Umgebungstemperatur		-10°C~40°C/14°F~104°F, weniger als 85% Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)											
Gewicht (ca.)		1,5kg		1,1kg		1,5kg			1,5kg				
Kalibrierungsmasse (Vorgabeinstellung)		6000g	12kg	150g		1500g			12kg				
Energieversorgung		Netzteil oder Ni-MH-Akku (Option)											
Standardzubehör		Bedienungsanleitung, Netzteil											

Änderungen im Sinne der technischen Verbesserung bleiben vorbehalten.
Einige Funktionen stehen möglicherweise bei EC-Modellen nicht zur Verfügung.

Option

- EKW-04i★ Komparator/Relais-Ausgang
- EKW-07i Unterflurhaken (nur für EK-4100i/6100i/6000i/12Ki, EW-12Ki)
- EKW-09i★ Akku (Ni-MH)
- CC-EKEWi Tragekoffer
- ★ EKW-04i und EKW-09i können nicht gleichzeitig verwendet werden.
Wählen Sie eine davon.

Zubehör

- AD-812B Punktmatrix-Kompaktdrucker
- AD-8920 Externes Display
- AD-8922 Fernbedienung
- AD-1683 Statik-Eliminator
- AX-3005824-55 Schutzabdeckung (5 Stk.)
- MCP8810-118 Thermaldrucker
- MCP8810-118-S Statistischer Thermaldrucker



AD-8920



AD-8922



AD-1683

AND

...Clearly a Better Value

A&D Instruments Ltd

Unit 24/26 Blacklands Way Abingdon Business Park,
Abingdon, Oxon OX14 1DY United Kingdom
Telephone:[44](1235) 550420 Fax:[44](1235) 550485
www.aandd-eu.net

<German Sales Office>
Große Straße 13 b 22926 Ahrensburg GERMANY
Telephone:[49](0) 4102 459230 Fax:[49](0) 4102 459231

A&D Company, Limited
3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN
Telephone:[81](3) 5391-6132 Fax:[81](3) 5391-6148
www.aandd.jp

A&D ENGINEERING, INC.
1555 McCandless Drive, Milpitas, CA. 95035 U.S.A.
Telephone:[1](408) 263-5333 Fax:[1](408) 263-0119

A&D MERCURY PTY. LTD.
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA
Telephone:[61](8) 8301-8100 Fax:[61](8) 8352-7409

A&D KOREA Limited
Manhattan Bldg. 8F, 36-2 Yoido-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul, KOREA
Telephone:[82](2) 780-4101 Fax:[82](2) 782-4280